

## SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Supratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	0.156 kg

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	ローラーベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	34.9 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

# SUPRATECH

PJR100X32-Ø12 HL34,9

EAN 4031582320510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

