



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Novatech
하우징 유형	휠
표준	EN12533 - 고하중 캐스터
4km/h에서의 적재 용량	960 kg
6km/h에서의 적재 용량	800 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1920 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
전체 체중	4.63 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	폴리우레탄, 주조
베어링	키웨이가 있는 보어
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	160 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	54 mm
트레드의 경도(A)	92 Shore A

Product Drawings

