PRODUKTINFORMATION

AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

HAUPTMERKMALE

Produktname	Agila twin
Typ	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Bauhöhe	99 mm

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, mittel
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	31 mm
Störkreis	198 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH