INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# ZETA

## 4688ITP160P63 cv

EAN 4031582366679



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●○○ |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Zeta |
| Tipo | Rueda fija |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 1600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Ancho total | 117 mm |
| Peso total | 1.95 kg |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero, muy pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Color | Pasivado azul |

### ARO

| | |
|---|---|
| Tread profile | convexo |
| Material del cuerpo | Aluminio |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Fundido |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Amarillo miel (RAL1005) |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 160 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 117 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ZETA

4688ITP160P63 cv

EAN 4031582366679

Número de pedido 00837945

**Planos del producto**







