

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech heat
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	75 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	150 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	200 °C

RAD

Material des Radkörpers	Thermoplastischer Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	25 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	26,5 mm

DURATECH HEAT

W00075x25-Ø8 HL26,5

EAN 4031582367355



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produktzeichnungen

