

## AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Agila twin         |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター            |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 80 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 160 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 102 mm             |
| 総重量       | 0.65 kg            |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、中量系  |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング   |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット   | 31.4 mm   |
| 旋回半径    | 68.9 mm   |
| 旋回径     | 137.8 mm  |

## 車輪

|                |              |
|----------------|--------------|
| Tread hardness | 柔らかい         |
| 本体材質           | ポリプロピレン      |
| トレッド材質         | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング          | 精密ボールベアリング   |
| スレッドガード        | スレッドガード付き    |
| 直径             | 75 mm        |
| トレッド幅          | 25 mm        |
| トレッドの硬度（A）     | 75 ショアA      |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 77 mm   |
| プレート幅      | 67 mm   |
| プレート穴長（最小） | 56 mm   |
| プレート穴長（最大） | 61.5 mm |
| プレート穴幅（最小） | 46.5 mm |
| プレート穴幅（最大） | 51.5 mm |
| プレート穴径     | 8.5 mm  |

# AGILA TWIN

2970PIP075P50



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

