

# DURATECH

TOP 085x75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ○ ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Duratech                   |
| Typ                         | Rad                        |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 750 kg                     |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 600 kg                     |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                       |
| Rostfrei                    | Nein                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 1500 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                      |
| Gesamtgewicht               | 0,21 kg                    |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid, schwer        |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Präzisionskugellager    |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 85 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 75 mm                   |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                   |
| Nabenlänge               | 75 mm                   |
| Breite des Radkörpers    | 75 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |
| Lagertyp                 | 6204                    |

