

# AGILA

2477UAP150R07-Ø19-21,5

EAN 4031582327250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	188 mm

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	150 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

## SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	36 mm
Scio de giro	131 mm
Sterferencia de giro	262 mm

## FITACIÓ

Tipus de Fitting	Expansió sintètica, ronda
Fixació expansiva(Minimum)	19 mm
Fixació expansivamàxim)	21,5 mm
Col·lecció	Si us plau, indiqueu el diàmetre interior del tub requerit en ordenar.

# AGILA

2477UAP150R07-Ø19-21,5

EAN 4031582327250



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

