

GLIDE

A229Y0I050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613

Bestellnummer 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Glide
Gehäusetyp	Maßgeschneiderte Lösung
Elektrisch-leitfähig	✓
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	33 mm
Gesamtbreite	50 mm
Gesamtgewicht	0,065 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	65 Shore D

GEHÄUSE

Material	Polypropylen
Gabelform	Gerade
Schwenklager	Stift, drehbar
Farbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Dom Durchmesser	38 mm
Bund Durchmesser	50 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser	11 mm
Bundstift Länge	20 mm

GLIDE

A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016

EAN 4031582319613
Bestellnummer 00075112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

