

AGILA

2477PI0075P30-11

EAN 4031582361803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 60 kg |
| 静荷重 | 120 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 100 mm |
| 総重量 | 0.308 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 24 mm |
| 旋回半径 | 80 mm |
| 旋回径 | 160 mm |

フィッティング

| | |
|------------|---------------------------------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 11 mm |
| ヒント | キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。 |

AGILA

2477PIO075P30-11

EAN 4031582361803



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

