

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech plus
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	240 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	200 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	480 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Doppelflansch mit Laufringen
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	50 mm
Breite der Lauffläche	26 mm
Achsloch Durchmesser	15 mm
Nabenlänge	32 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

DURATECH PLUS

MMP050x26-Ø15

EAN 4031582399370

Bestellnummer 00860912
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

