

AGILA

2471DIK150P50

EAN 4031582301335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Agila |
| ハウジングタイプ | 方向ロック付き旋回キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 85 °C |
| 取付高 | 185 mm |
| 総重量 | 1.551 kg |

車輪

| | |
|-------------|--------------|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、ノンマーキング |
| ベアリング | コーンボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 150 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 36 mm |
| 旋回径 | 262 mm |

フィッティング

| | |
|-------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 77 mm |
| プレート幅 | 67 mm |
| プレート穴長 (最小) | 56 mm |
| プレート穴長 (最大) | 61.5 mm |
| プレート穴幅 (最小) | 46.5 mm |
| プレート穴幅 (最大) | 51.5 mm |
| プレート穴径 | 8.5 mm |

AGILA

2471DIK150P50

EAN 4031582301335



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

