製品情報

# ALPHA

3477DVJ100P62

EAN 4031582305111



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

| | |
|---|---|
| 回転性能 | ●●●○○ |
| 動きのノイズ | ●●●●○ |
| 摩擦 | ●●●○○ |
| 耐食性 | ●●●○○ |

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Alpha |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準 | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 70 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 140 kg |
| 温度範囲（最小） | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 85 °C |
| 取付高 | 128 mm |
| 全幅 | 75 mm |
| 総重量 | 1.1 kg |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、重量系 |
| フォーク形状 | 幅の広い |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| ハウジング色 | 青色被膜保護 |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 123 mm |
| 旋回径 | 246 mm |
| ドーム径 | 75 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | シートスチール |
| トレッド材質 | 硬質ゴム、黒 |
| ベアリング | ローラーベアリング |
| 車軸 | ナットでネジ止め |
| 車輪色 | 青色被膜保護 |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 100 mm |
| トレッド幅 | 30 mm |
| ボディ幅 | 30 mm |
| トレッドの硬度（A） | 80 ショアA |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長 | 105 mm |
| プレート幅 | 80 mm |
| プレート穴長（最小） | 77 mm |
| プレート穴長（最大） | 60 mm |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm |
| プレート穴径 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3477DVJ100P62

EAN 4031582305111

注文番号 00001424

**製品図面**

