

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	150 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	0,68 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Zinkdruckguss
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	35,5 mm
Härte der Lauffläche (A)	75 Shore A

