

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	ポリアミド
	柔らかい
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	シルバーグレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	34 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	34 mm
トレッドの硬度 (A)	63 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	160 kg
静荷重	320 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.245 kg

ELASTECH

UER 100X34-Ø12

EAN 4031582323290



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

