

# KAPPA LOAD

9650FTP300P63 CL67

EAN 4031582314274  
Bestellnummer 00830239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Produktname                 | Kappa load                 |
| Typ                         | Lenkrolle                  |
| Norm                        | EN12533 - Schwerlastrollen |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 1440 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 1200 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 2400 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                     |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                      |
| Bauhöhe                     | 355 mm                     |
| Gesamtbreite                | 110 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 14,794 kg                  |

## RAD

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Material des Radkörpers  | Gusseisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen |
| Lager                    | Präzisionskugellager  |
| Achse                    | Verschraubt           |
| Radfarbe                 | Honiggelb (RAL1005)   |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz       |
| Durchmesser              | 300 mm                |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                 |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A            |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D            |

## GEHÄUSE

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Material        | Schmiedeeisen, schwer             |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                |
| Schwenklager    | Axialrillen- und Kegelrollenlager |
| Farbe           | Blaupassiviert                    |
| Ausladung       | 70 mm                             |
| Schwenkradius   | 222,5 mm                          |
| Störkreis       | 445 mm                            |
|                 | ✓                                 |
| Dom Durchmesser | 111 mm                            |

## BEFESTIGUNG

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Befestigungsart             | Mittelgroße rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 135 mm                         |
| Plattenbreite               | 110 mm                         |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm                          |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm                          |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm                          |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm                         |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm                          |

# KAPPA LOAD

9650FTP300P63 CL67

EAN 4031582314274

Bestellnummer 00830239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

