

DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606
Bestellnummer 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid, schwer
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	82 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	82 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6204ZV

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	600 kg
Statische Tragfähigkeit	1500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,506 kg

DURATECH

TOP 082X80-Ø20 HL82

EAN 4031582322606
Bestellnummer 00802945



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

