

# DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Rendelési szám 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,616 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	90 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	90 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6304

# DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Rendelési szám 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

