

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

3km/hの耐荷重 160 kg

静荷重 320 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

温度範囲 (最大) 60 °C

総重量 0.38 kg

車輪

本体材質	鋼鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング (RS/2RS)
直径	80 mm
トレッド幅	25 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	12 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショア

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

