

# ALPHA

3477DPR200P63

EAN 4031582439182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ○ ○ ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ○ ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
적재 용량 정적	150 kg
총높이	240 mm
전체 체중	2.135 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	공압 타이어, 라인 프로파일
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# ALPHA

3477DPR200P63

EAN 4031582439182



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

