

ZETA

4680UAP125P63

EAN 4031582396348  
Bestellnummer 00838460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Zeta                      |
| Gehäusetyp                  | Lenkrolle                 |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 300 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 240 kg                    |
| Statische Tragfähigkeit     | 600 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -30 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Bauhöhe                     | 164 mm                    |
| Gesamtbreite                | 96 mm                     |
| Gesamtgewicht               | 2,609 kg                  |

RAD

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid               |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt |
| Lager                    | Präzisionskugellager   |
| Achse                    | Verschraubt            |
| Radfarbe                 | Natürliches Weiß       |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                 |
| Breite der Lauffläche    | 40 mm                  |
| Breite des Radkörpers    | 40 mm                  |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A             |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D             |

GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Material        | Stahlblech, sehr schwer                        |
| Gabelform       | Bauchig, verstärkt                             |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Farbe           | Blaupassiviert                                 |
| Ausladung       | 55 mm                                          |
| Schwenkradius   | 117,5 mm                                       |
| Störkreis       | 235 mm                                         |
| Dom Durchmesser | 96 mm                                          |

BEFESTIGUNG

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Befestigungsart             | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge                | 137 mm             |
| Plattenbreite               | 105 mm             |
| Plattenlochlänge (Minimum)  | 75 mm              |
| Plattenlochlänge (Maximum)  | 80 mm              |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm              |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm             |
| Plattenloch Durchmesser     | 11 mm              |

# ZETA

4680UAP125P63

EAN 4031582396348  
Bestellnummer 00838460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

