

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303
Bestellnummer 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Aluminium
	weich
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	300 mm
Breite der Lauffläche	55 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	55 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	480 kg
Statische Tragfähigkeit	1200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	3,58 kg

ELASTECH

IFP 300X55-Ø25 HL60

EAN 4031582366303
Bestellnummer 00837669



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

