

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Fiksni Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	70 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna težina	0.6 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljaska	siroko
Boja	plavo cinkovano

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	103 mm
Širina ploče	85 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

ALPHA

3478DIR100P62

EAN 4031582306262

Broj porudžbine 00006946
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

