

P11-40X17 / 8

EAN 4031582320176



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Resistència a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Accessoris
Tipus de carcassa	Accesorio
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Alçada total	8 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Espiga en Placa en forma de L
Placa llarga	40 mm
Placa ampla	17 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	32 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	32 mm
Placa de diàmetre	4 mm