

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Alpha stainless
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	108 mm
総重量	0.639 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	80 mm
トレッド幅	34 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

ハウジング

材料	ステンレス、重量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	44.5 mm
旋回半径	84.5 mm
旋回径	169 mm
ステンレス	✓

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

8470U00080P30-φ11

