

# NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Matériau du corps         | Acier, fer                               |
| Bandage                   | Polyuréthane, Coulé                      |
| Roulement                 | Roulement à billes de précision, Étanche |
| Pare-fils                 | Avec protège-filet                       |
| Diamètre                  | 85 mm                                    |
| Largeur du Bandage        | 70 mm                                    |
| Diamètre du trou de l'Axe | 17 mm                                    |
| Longueur de moyeu         | 75 mm                                    |
| Dureté du Bandage (A)     | 92 Shore A                               |
| Type de roulement         | 6005 2RS                                 |
| Type d'étanchéité         | B  |
| Convient pour             | jungheinrich_mic                         |

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Novatech |
| Type                            | Roue     |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 700 kg   |
| Statique Capacité de charge     | 1400 kg  |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids global                    | 0,979 kg |

# NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

