

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ドライベアリングブッシュ
車輪色	メタリック
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	100 mm
トレッド幅	35 mm
車軸穴径	8.4 mm
ハブの長さ	45 mm
ボディ幅	35 mm
トレッドの硬度 (D)	95 ショアD

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●○○○
摩擦	●●●●●
耐食性	●●●●●

コア属性

製品名	Duratech heat
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	125 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	250 kg
温度範囲 (最小)	-40 °C
最大温度範囲	280 °C
総重量	0.34 kg

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

注文番号 00034267
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

