



画像は元の製品と異なる場合があります

### パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

### コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea              |
| ハウジングタイプ  | 方向ロック付き旋回キャスター     |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 130 kg             |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 260 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -10 °C             |
| 最大温度範囲    | 40 °C              |
| 取付高       | 143 mm             |
| 全幅        | 82 mm              |
| 総重量       | 0.96 kg            |

### ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド             |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング           |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング        |
| 色       | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 40 mm             |
| 旋回半径    | 129 mm            |
| 旋回径     | 258 mm            |
| ドーム径    | 52 mm             |

### 車輪

|             |             |
|-------------|-------------|
| 本体材質        | ポリアミド       |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型 |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング  |
| スレッドガード     | スレッドガード付き   |
| 直径          | 125 mm      |
| トレッド幅       | 20 mm       |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA     |

### フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 11 mm |

## Product Drawings

