

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	75 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	75 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショアA

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Puretech
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	5.911 kg

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

