

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ○ ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ● ●

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Puretech

ハウジングタイプ 車輪

標準 EN12533 -
重量物向けキャスター

4km/hの耐荷重 600 kg

6km/hの耐荷重 500 kg

静荷重 1000 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 80 °C

総重量 5.911 kg

車輪

本体材質	鋳鉄
	柔らかい
トレッド材質	硬質ゴム、黒
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	200 mm
トレッド幅	75 mm
車軸穴径	20 mm
ハブの長さ	90 mm
ボディ幅	75 mm
トレッドの硬度 (A)	67 ショアA

PURETECH

FVP 200X75-Ø20 HL90

EAN 4031582319514

図面

