

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	102 mm
Gesamtbreite	86 mm
Gesamtgewicht	2 kg

GEHÄUSE

Farbe	Weiß
Ausladung	46 mm
Schwenkradius	77,5 mm
Störkreis	155 mm
Dom Durchmesser	86 mm

RAD

Lager	Gedämpftes Rollenlager
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	63 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	90 mm
Plattenbreite	90 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	70 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	70 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311

Bestellnummer 00062082
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

