

ALPHA

3478PJ125P62 BLUE

EAN 4031582410532
订单号 00061810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	180 kg
静态载重	360 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总高	155 mm
总重量	0.71 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	65 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	103 mm
上板宽	85 mm
上板孔长度 (最小)	77 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最大)	60 mm
上板孔直径	9 mm

ALPHA

3478PJP125P62 BLUE

EAN 4031582410532
订单号 00061810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

