

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534  
Bestellnummer 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Rollenlager             |
| Radfarbe                 | Silbergrau (RAL7001)    |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz        |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                   |
| Nabenlänge               | 34,9 mm                 |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Supratech              |
| Typ                         | Rad                    |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                 |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C                  |
| Gesamtgewicht               | 0,239 kg               |

# SUPRATECH

PJR 125X32-Ø12

EAN 4031582320534  
Bestellnummer 00030821



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

