

ULTRATECH

FCP200x50-Ø20-75shA-soft

EAN 4031582479010



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Tread hardness | weich |
| Material des Radkörpers | Gusseisen |
| Material der Lauffläche | Ultratech Polyurethan, gegossen |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 200 mm |
| Breite der Lauffläche | 50 mm |
| Achsloch Durchmesser | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 75 Shore A |

PERFORMANCE

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

HAUPTMERKMALE

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname | Ultratech |
| Typ | Rad |
| Norm | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1000 kg |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 800 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 2000 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Gesamtgewicht | 1,3 kg |