

LEVINA STAINLESS

5380UAC150P51

EAN 4031582364125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

核心属性

产品名称	Levina stainless
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	194 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	38 mm
旋转半径	113 mm
转向干涉	226 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最大)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	50 mm
上板孔直径	11 mm



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)

LEVINA STAINLESS



5380UAC150P51

EAN 4031582364125



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸



通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)