INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ● ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha |
| Tipo | Ruota fissa |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 70 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 140 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 85 °C |
| Altezza totale | 128 mm |
| Larghezza complessiva | 85 mm |
| Peso complessivo | 0,6 kg |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, pesante |
| Forma della forcella | Largo |
| Colore | Passivato blu |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Lamiera d'acciaio |
| Materiale del battistrada | Gomma piena, nera |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli |
| Asse | Vite con dado |
| Colore Ruota | Passivato blu |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 100 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Larghezza corpo | 30 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 80 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 103 mm |
| Larghezza della piastra | 85 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 60 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 77 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Numero d'ordine 00001363

**Disegni del prodotto**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH