PRODUKTINFORMATION

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Bestellnummer 10000776



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	46 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Breite des Radkörpers	46 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●○○
Abrieb	●●●●○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,56 kg


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

UOR 150x46-Ø20 HL58

Bestellnummer 10000776

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH