

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Maxtech
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
総重量	0.066 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	コーンボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
車軸穴径	6 mm
ハブの長さ	22 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

