

OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 83SHA HL50

EAN 4031582457407



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●●
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Omikron flex
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	800 kg
6 公里/小时的载重	600 kg
静态载重	1600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	272 mm
最大压缩	35 mm
总重量	11 kg

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	Ultratech 聚氨酯, 铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	83 岸 A

支架

材料	铸铁或锻铁, 重
支架形状	特殊功能
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	100 mm
旋转半径	200 mm
转向干涉	400 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	140 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	13 mm
螺栓孔直径	105 mm