

# DURATECH

UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485301



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                |
| Material der Lauffläche  | Identisch mit Radkörper |
| Lager                    | Rollenlager, Rostfrei   |
| Durchmesser              | 80 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 30 mm                   |
| Achsloch Durchmesser     | 12 mm                   |
| Nabenlänge               | 44 mm                   |
| Härte der Lauffläche (D) | 75 Shore D              |

## PERFORMANCE

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Duratech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 200 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 400 kg                    |
| Temperaturbereich (Minimum) | -40 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 0,57 kg                   |

# DURATECH

UOD080x30-Ø12 LM44,4 TFR

EAN 4031582485301



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen

