

# PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktname                 | Puretech               |
| Typ                         | Rad                    |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 80 kg                  |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                   |
| Rostfrei                    | Nein                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 160 kg                 |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                 |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                  |
| Gesamtgewicht               | 0,44 kg                |

## RAD

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahlblech         |
| Material der Lauffläche  | Vollgummi, spurlos |
| Lager                    | Konuskugellager    |
| Radfarbe                 | Blaupassiviert     |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz    |
| Durchmesser              | 100 mm             |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm              |
| Achsloch Durchmesser     | 8 mm               |
| Nabenlänge               | 36 mm              |
| Breite des Radkörpers    | 32 mm              |
| Härte der Lauffläche (A) | 80 Shore A         |

# PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Bestellnummer 00000161  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

