

# SOCKET

Kunststoff Huelse R20-20/11

EAN 4031582324570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## フィッティング

フィッティングタイプ	合成ソケット、丸型
ボルト径	20 mm

## パフォーマンス

耐食性 ●●●○○

## コア属性

製品名	ソケット
ハウジングタイプ	アクセサリ
3km/hの耐荷重	40 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	80 kg
取付高	36 mm
総重量	0.01 kg