

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Stahlblech
Material der Lauffläche	Polyurethan, geschäumt
Lager	Präzisionskugellager
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	400 mm
Breite der Lauffläche	90 mm
Achsloch Durchmesser	10 mm
Nabenlänge	129 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Gehäusotyp	Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h	145 kg
Statische Tragfähigkeit	190 kg
Gesamtgewicht	3,62 kg

MAXTECH

DNP400X90-Ø10 NL129 YELLOW WITH AXLE

EAN 4031582438208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

