

## ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Alpha          |
| ハウジングタイプ  | 自在キャスター        |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 200 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 400 kg         |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 取付高       | 235 mm         |
| 全幅        | 96 mm          |
| 総重量       | 2.62 kg        |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 55 mm     |
| 旋回半径    | 155 mm    |
| 旋回径     | 310 mm    |
| ドーム径    | 96 mm     |

## 車輪

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 本体材質        | ポリプロピレン                 |
| トレッド材質      | 硬質ゴム、黒                  |
| ベアリング       | プレーンベアリング               |
| 車軸          | ナットでネジ止め                |
| 車輪色         | グラファイトブラック<br>(RAL9011) |
| スレッドガード     | スレッドガードなし               |
| 直径          | 200 mm                  |
| トレッド幅       | 50 mm                   |
| ボディ幅        | 50 mm                   |
| トレッドの硬度 (A) | 80 ショアA                 |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 13 mm |

# ALPHA

3470PVO200P30-13

EAN 4031582304169

注文番号 00063920  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

