

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Glide
ハウジングタイプ	カスタムソリューション
3km/hの耐荷重	30 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	33 mm
全幅	50 mm
総重量	0.055 kg

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッドの硬度 (D)	65 ショアD

ハウジング

材料	ポリプロピレン
フォーク形状	ストレート
旋回ベアリング	ステム、旋回
ドーム径	38 mm
カラー径	50 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

