

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD

EAN 4031582496567

Número de encomenda 00800207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ○○○○○

Ruído de movimento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistência à corrosão ○○○○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Footmaster

Tipo Rodízio giratório

Capacidade de carga a 3 km/h 250 kg

Intervalo de temperatura (mínimo) -10 °C

Intervalo de temperatura (Máximo) 90 °C

Altura total 123 mm

Largura geral 118 mm

Peso geral 5,289 kg

## RODA

Rolamento Cubo não maquinado

Diâmetro 75 mm

Largura do Piso 30 mm

Largura do corpo 30 mm

## SUORTE

Offset 30 mm

Raio giratório 72 mm

Interferência giratória 144 mm

Diâmetro do dome 104 mm

## ENCAIXE

Comprimento da placa 112 mm

Largura da placa 112 mm

Comprimento do furo da placa (Máximo) 92 mm

Largura do furo da placa (Máximo) 92 mm

Diâmetro do furo da placa 9 mm