

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech heat
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Ja
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	280 °C
Gesamtgewicht	0,3 kg

RAD

Material des Radkörpers	Duroplast aus Kunststoff, hitzebeständig
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Trockenlagerbuchse
Radfarbe	Schwarz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	8 mm
Nabenlänge	45,5 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (D)	90 Shore D

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Bestellnummer 00035370
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

