



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	87 mm
全幅	53 mm
総重量	0.2 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	62 mm
旋回径	124 mm
ドーム径	20 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	8 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	正方形プレート
プレート長	38 mm
プレート幅	38 mm
プレート穴長 (最大)	28 mm
プレート穴幅 (最大)	28 mm
プレート穴径	4.4 mm