

## KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Kappa
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12533 - 重量物向けキャスター
4km/hの耐荷重	2400 kg
6km/hの耐荷重	2000 kg
静荷重	4800 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
取付高	355 mm
総重量	18.338 kg

## 車輪

本体材質	鋳造
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車軸	ナットでネジ止め
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	300 mm
トレッド幅	80 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

## ハウジング

材料	鋳鉄、鍛鉄、重量系
フォーク形状	幅広い、強化版

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	200 mm
プレート幅	160 mm
プレート穴長 (最大)	160 mm
プレート穴幅 (最大)	120 mm
プレート穴径	15 mm

# KAPPA

9688FTP300P65

EAN 4031582316360



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

