

## DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪

|         |              |
|---------|--------------|
| 本体材質    | 熱可塑性合成樹脂、耐熱性 |
| トレッド材質  | 車輪本体と同一      |
| ベアリング   | プレーンベアリング    |
| スレッドガード | スレッドガードなし    |
| 直径      | 75 mm        |
| トレッド幅   | 25 mm        |
| 車軸穴径    | 8 mm         |
| ハブの長さ   | 31 mm        |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Duratech heat      |
| ハウジングタイプ  | 車輪                 |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 75 kg              |
| 静荷重       | 150 kg             |
| 温度範囲（最小）  | -40 °C             |
| 温度範囲（最大）  | 200 °C             |

# DURATECH HEAT

W00075X25-Ø8 HL31

EAN 4031582367362



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

